

IE-C5DE4UP0015PCAPSA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, M8 Pコード - IP67角度ピン, M8 Pコード - IP67アングルソケット, Cat. 5e, PUR, 1.5 m
注文番号	2717810015
種別	IE-C5DE4UP0015PCAPSA-E
GTIN (EAN)	4050118779851
数量	1 items

IE-C5DE4UP0015PCAPSA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

長さ	1.5 m	長さ (インチ)	59.0551 inch
正味重量	104 g		

温度

保管温度	動作温度	-40 °C...80 °C
取り付け温度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

ケーブルの技術仕様

シースカラー	黒色	耐油性	IEC 60811:404に準拠
ケーブルキャリアに最適	いいえ	配線数	4
シールド仕様	はい	ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754準拠
絶縁	ポリオレフィン	曲げサイクル	2 Mio
延焼耐性	Yes	シース材料	PUR
テスト電圧：電線 - 電線 - シールド	DC 1 kV, 1分, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ
温度範囲、固定	-40...80 °C	温度範囲、移動	-30...70 °C
極数	4		

一般的な技術データ

保護度合い IP67

プラグ、右

プラグ右 M8, P コード化, IP67, メス型接点, 角度90°, プラグ, プラスチック, シールド仕様

プラグ、左

左プラグ M8, P コード化, IP67, オス型接点, 角度90°, プラグ, プラスチック, シールド仕様

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

図面

配線

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4