IE-C5DE4UP0100PCAPSA-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







一般注文データ

バージョン	ドラグラインケーブル, M8 Pコード – IP67角度ピン, M8 Pコード – IP67アングルソケット, Cat. 5e, PUR, 10 m
注文番号	<u>2717810100</u>
種別	IE-C5DE4UP0100PCAPSA-E
GTIN (EAN)	4050118779899
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

Weidmüller **3**

IE-C5DE4UP0100PCAPSA-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
長さ	10 m	長さ(インチ)	393.7008 inch	
正味重量	625 g	WC (177)		
温度				
保管温度		動作温度	-40 °C80 °C	
取り付け温度				
環境製品コンプライアンス	<u> </u>			
RoHS 対応状況	準拠			
REACH SVHC SCIP		Lead 7439-92-1 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
ケーブルの技術仕様	0,0110702000 1007 0001	3 do 17 odosoc 1d		
))) () () () () () ()	<u> </u>		1	
シースカラー	黒色	耐油性	IEC 60811:404に準拠	
配線数	4	シールド仕様	はい	
ハロゲン 	ハロゲンフリー、IEC 60754準拠	絶縁 	ポリオレフィン	
曲げサイクル	2 Mio	延焼耐性	Yes	
シース材料	PUR	テスト電圧:電線 - 電線 - シールド	DC 1 kV、1分, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	
カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ	温度範囲、固定	-4080 °C	
温度範囲、移動	-3070 °C	極数	4	
一般的な技術データ				
保護度合い	IP67			
プラグ、右				
プラグ右	M8, P コード化, IP67, メス			
))) l	型接点, 角度90°, プラグ, プ ラスチック, シールド仕様			
プラグ、左				
	110 D = 11/4 ID07 ± 7			
左プラグ	M8, P コード化, IP67, オス 型接点, 角度90°, プラグ, プ ラスチック, シールド仕様			
分類				
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599	
ETIM 8.0	EC002599 EC002599	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002599 EC002599	
ETIM 10.0	EC002599 EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08	
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-06-03-08	
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08	
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08	

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

27-06-03-08



IE-C5DE4UP0100PCAPSA-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

配線

M12		M12
1	yellow	1
2 —	white	
3 —	orange	3
3 ——	blue	3