

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似





Abbildung ähnlich

Exe(安全増防爆)や Exi(本質安全防爆)の爆発危険場所での使用に適したポリアミド性電線貫通物。ワイドミュラーは、制限なしで製品シリーズを提供し、規格への適合に加えて、4/7 Joule の耐衝撃性の向上、および制限なしでの - 60 °C までの許容温度範囲により、電線貫通金物は優れた性能を有します。それらは、電流標準および EN 60079-0 指令に準拠してテストされ、ATEXおよび IECEx 認証を取得しています。

一般注文データ

パージョン	VG Exe 7J (プラスチック製ケーブルグランド 7J Exe), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 7 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
注文番号	<u>2722100000</u>
種別	VG M20 EXE 7-12 SI7J G4
GTIN (EAN)	4050118821338
数量	50 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

EC000441

EC000441

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認		
±∕// = 1	OF.	
認可 認可	CE CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO	
MAMID承認件数	((
ROHS	適合	

寸法と重量

高さ	35.8 mm	高さ(インチ)	1.4094 inch
長さ	30 mm	 長さ(インチ)	1.1811 inch
	13 12 a		

温度

動作温度	-60 °C70 °C
到几个温度	-00 070 0

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	12 mm	外側ケーブル直径、最小.	7 mm
GWDR の保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール(30分)	締付けトルク	5 Nm
UL 94 可燃性等級	НВ	動作温度範囲、最大	70 °C
動作温度範囲、最小	-60 °C	スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	いいえ	標準	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
衝撃耐性	IEC 60079-0の場合、ACC. で7ジュール	AF サイズ 1	24 mm
AF サイズ 2	24 mm	保護度合い	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 バール(30分)
ケーブルグランド	測定基準	基本材質	ポリアミド6
シールインサート	シリコン	シーリング	シリコン
	M 20	ねじ山長さ	10 mm
袋ナット最大トルク	6.00 Nm	アダプター接続用トルク、最大	6.00 Nm
アダプター接続用トルク、最小	5.00 Nm	キャップナットのトルク、最小	5.00 Nm
防爆タイプ	安全性向上 Ex e	インストールのガイドライン	組立指示を参照

証明書番号ケーブルグランド

識別 	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 ATEX, IECEX	証明書番号、ケーブルグランド (INMETRO)	DNV 18.0150 X/01
分類			

ETIM 7.0

ETIM 9.0

EC000441

EC000441

作成日 05.11.2025 03:58:14 MEZ

ETIM 6.0

ETIM 8.0

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ETIM 10.0	EC000441	E
ECLASS 9.1	27-14-44-34	E
ECLASS 11.0	27-14-44-32	E
ECLASS 13.0	27-14-08-02	E
FCLASS 15.0	27-14-08-02	

ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-02
ECLASS 14.0	27-14-08-02



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プラスチックロックナット、黒色



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 SKMU M20 K SW 注文番号 <u>1736930000</u> GTIN (EAN) 4008190956400 数量 100 ST バージョン SKMU PA(プラスチック製ロックナット), ロックナット, M 20, 6

mm, ポリアミド6 (PA6 - GF30))

カタログステータス / 図面 4