

KCMA-8-750-5A-2VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

バージョン	一次電流: 750 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 2 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	2728110000
種別	KCMA-8-750-5A-2VA1
GTIN (EAN)	4050118810707
数量	1 items
メーカー	MBS AG

KCMA-8-750-5A-2VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	58 mm	奥行き (インチ)	2.2835 inch
高さ	198 mm	高さ (インチ)	7.7953 inch
幅	155 mm	幅 (インチ)	6.1024 inch
正味重量	1500 g		

温度

保管温度 動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

保護度合い	IP20	絶縁クラス	E
定格熱持続電流 I _{サーマル}	1.2 x I _{定格}	公称周波数	50 Hz

通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	80.00 mm
レール	80 x 120 mm	設置場所	屋内使用

電気属性

公差等級	1	二次電流	0...5 A
ロード	2 VA	一次電流	750 A

絶縁協調

標準	EN 60044/1	公差等級	1
----	------------	------	---

分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-750-5A-2VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

