

DAE M12 PA SHORT UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリーで品揃えを充実させています。

一般注文データ

バージョン	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6
注文番号	2729520000
種別	DAE M12 PA SHORT UL
GTIN (EAN)	4050118813371
数量	10 items

DAE M12 PA SHORT UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

高さ	7.6 mm	高さ (インチ)	0.2992 inch
長さ	17.6 mm	長さ (インチ)	0.6929 inch
壁厚、最小	0.5 mm	壁厚、最大	6 mm
正味重量	2 g		

温度

動作温度 -40 °C...105 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

通気量	0.1bar ΔPで0.8l/分、1bar ΔPで7.6l/分まで	O リング	NBR
GWDR の保護度合い	IP66, IP68, IP69K	シリコーン	いいえ
給水口	> 1.5 bar	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	105 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
AF サイズ 1	17 mm	保護度合い	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
ケーブルグランド	M 12	基本材質	ポリアミド6
外付スレッド	M 12	ねじ山長さ	6 mm
内径 D2	12.00 mm	保護等級 (UL)	Type 4X, Type 12
アダプター接続用トルク、最大	0.60 Nm	アダプター接続用トルク、最小	0.40 Nm
インストールのガイドライン	組立指示を参照		

分類

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		