DAE M12 PA LONG UL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

DAE(換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, ポリアミド6
<u>2729530000</u>
DAE M12 PA LONG UL
4050118813388
1 items

カタログステータス / 図面 1

DAE M12 PA LONG UL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
POLIC	本人		
ROHS	適合		
寸法と重量			
高さ	7.6 mm	高さ(インチ)	0.2992 inch
長さ	17.6 mm		0.6929 inch
壁厚、最小	0.5 mm	壁厚、最大	10 mm
正味重量	3 g		
温度			
動作温度	-40 °C105 °C		
環境製品コンプライアンス			
Dalle 计体料	淮州 (4.16.4、1.1		
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般的情報			
通気量	0.1bar ΔPで0.8l/分、1bar ΔPで7.6l/分まで	0 リング	NBR
GWDR の保護度合い	IP66, IP68, IP69K	シリコーン	いいえ
給水口	> 1.5 bar	UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	105 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
AF サイズ 1	17 mm	保護度合い	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
ケーブルグランド	M 12	基本材質	ポリアミド6
外付スレッド	M 12	ねじ山長さ	10 mm
内径 D2	12.00 mm	保護等級(UL)	Type 4X, Type 12
アダプター接続用トルク、最大	0.60 Nm	アダプター接続用トルク、最小	0.40 Nm
インストールのガイドライン	組立指示を参照		
分類	,		
ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814
ETIM 8.0	EC000814 EC000814	ETIM 7.0	EC000814 EC000814
ETIM 10.0	EC000814 EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-95	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-44-25
		ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 13.0	27-18-28-17	FULASS 14 ()	

カタログステータス / 図面 2