

**VPU LOCKING CLIP S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

幅広いアクセサリで品揃えが充実

## 一般注文データ

注文番号	2735080000
種別	<a href="#">VPU LOCKING CLIP S</a>
GTIN (EAN)	4050118826050
数量	10 items

**VPU LOCKING CLIP S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

ROHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch
高さ	17 mm	高さ (インチ)	0.6693 inch
幅	14 mm	幅 (インチ)	0.5512 inch
正味重量	0.53 g		

**温度**

保管温度		周囲温度	...70 °C
動作温度	-40 °C...70 °C		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

バージョン	ラッチ	設計	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
保護度合い	IP20		

**公称データ IEC/EN**

周波数範囲、最大	60 Hz	周波数範囲、最小	50 Hz
一体型バックアップヒューズ	いいえ		

**一般データ**

保護度合い	IP20	色	黒色
-------	------	---	----

**分類**

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		