

VPU LOCKING CLIP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



幅広いアクセサリで品揃えが充実

一般注文データ

注文番号	2735080000
種別	VPU LOCKING CLIP S
GTIN (EAN)	4050118826050
数量	10 items

VPU LOCKING CLIP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	7 mm	奥行き (インチ)	0.2756 inch
高さ	17 mm	高さ (インチ)	0.6693 inch
幅	14 mm	幅 (インチ)	0.5512 inch
正味重量	0.53 g		

温度

保管温度		周囲温度	...70 °C
動作温度	-40 °C...70 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

バージョン	ラッチ	設計	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	色	黒色
保護度合い	IP20		

公称データ IEC/EN

周波数範囲、最大	60 Hz	周波数範囲、最小	50 Hz
一体型バックアップヒューズ	いいえ		

一般データ

保護度合い	IP20	色	黒色
-------	------	---	----

分類

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		