


**HDC MFGS 10B AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**一般注文データ**

バージョン	Frame
注文番号	<a href="#">2736910000</a>
種別	HDC MFGS 10B AC
GTIN (EAN)	4050118822274
数量	1 items

**HDC MFGS 10B AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	37.35 mm	奥行き (インチ)	1.4705 inch
幅	54 mm	幅 (インチ)	2.126 inch
正味重量	57.2 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f
------	--------------------------------------

**一般データ**

設置サイズ	4	プラギング回数	≥ 500
基本材質	ダイキャスト亜鉛	シリーズ	ModuPlug
ガイドピンのバージョン	短	スロット数	3

**重要なメモ**

製品情報	PE 接続は、ガイドピン付属バージョンでは使用できなくなりました。
------	-----------------------------------

**分類**

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**HDC MFGS 10B AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

