


HDC MFGS 16B DA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

一般注文データ

バージョン	Frame
注文番号	2736940000
種別	HDC MFGS 16B DA
GTIN (EAN)	4050118823004
数量	1 items

HDC MFGS 16B DA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	37.35 mm	奥行き (インチ)	1.4705 inch
幅	84.5 mm	幅 (インチ)	3.3268 inch
正味重量	81 g		

温度

制限温度	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
------	--------------------------------------

一般データ

設置サイズ	6	プラギング回数	≥ 500
基本材質	ダイキャスト亜鉛	シリーズ	ModuPlug
ガイドピンのバージョン	短	スロット数	4

重要なメモ

製品情報	PE 接続は、ガイドピン付属バージョンでは使用できなくなりました。
------	-----------------------------------

分類

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MFGS 16B DA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

