

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 自動被覆剥きおよびクランプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクランプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	自動ストリッパーとクランパー, 6mm ² , 10mm ²
注文番号	2740900000
種別	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
数量	1 items

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	550 mm	奥行き (インチ)	21.6535 inch
高さ	440 mm	高さ (インチ)	17.3228 inch
幅	415 mm	幅 (インチ)	16.3386 inch
正味重量	40000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	6 ~ 10 mm ² (オプションで 4 mm ²) / AWG 10 ~ 8 (AWG 12 オプション)	ドライブ	電空
パルス時間	約3 s	クリンプ	台形
フェール断面積、最大	10 mm ²	フェール断面積、最小	6 mm ²
クリンプ範囲、最大	10 mm ²	クリンプ範囲、最小	6 mm ²
クリンプ長さ	8 - 18 mm	消耗品	プラスチックカラー付属
圧縮空気接続	5 ~ 5.5 bar	電氣的接続	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

分類

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/18D GR	バージョン
注文番号	9019190000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	
種別	H4,0/20D GR	バージョン
注文番号	9019200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190126575	
数量	500 ST	
種別	H4,0/26D GR	バージョン
注文番号	9019210000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190002336	
数量	100 ST	

6.0mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/20 SW	バージョン
注文番号	0533500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	
種別	H6,0/26 SW	バージョン
注文番号	0565700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190026837	
数量	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10mm導体の公称断面積



10 mm²

- ポリ袋 パラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H10,0/22 EB	バージョン
注文番号	053420000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, アイボリー
GTIN (EAN)	4008190033460	
数量	100 ST	
種別	H10,0/28 EB	バージョン
注文番号	056580000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, アイボリー
GTIN (EAN)	4008190138646	
数量	100 ST	

6.0mm導体の公称断面積



6 mm²

- ポリ袋 パラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/20D GE	バージョン
注文番号	901922000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	
種別	H6,0/26D GE	バージョン
注文番号	901923000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190072117	
数量	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10mm導体の公称断面積

10 mm²

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H10,0/22D R	バージョン
注文番号	9019240000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190075385	
数量	100 ST	
種別	H10,0/28D R	バージョン
注文番号	9019250000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190041410	
数量	100 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/18T OR	バージョン
注文番号	9021100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190061708	
数量	500 ST	
種別	H4,0/20T OR	バージョン
注文番号	9021110000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190035754	
数量	500 ST	
種別	H4,0/26T OR	バージョン
注文番号	9021120000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190092825	
数量	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6.0mm導体の公称断面積



6 mm²

- ポリ袋 パラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/20T GN	バージョン
注文番号	9021130000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190111731	
数量	100 ST	
種別	H6,0/26T GN	バージョン
注文番号	9021140000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190022501	
数量	100 ST	

10mm導体の公称断面積



10 mm²

- ポリ袋 パラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H10,0/22T BR	バージョン
注文番号	9021150000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 茶色
GTIN (EAN)	4008190086886	
数量	100 ST	
種別	H10,0/28T BR	バージョン
注文番号	9021160000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 茶色
GTIN (EAN)	4008190041915	
数量	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

種別	URS CA 100 DUO 4-6MM ²	バージョン
注文番号	2769020000	
GTIN (EAN)	4064675026303	
数量	1 ST	
種別	URS CA 100 DUO 4-10MM ²	バージョン
注文番号	2769030000	
GTIN (EAN)	4064675026310	
数量	1 ST	
種別	AIMESA VRM 3,49	バージョン
注文番号	2007380000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392753	
数量	1 ST	

自動機器



- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

種別	CA 100 DUO S	バージョン
注文番号	2912430000	自動機器, 自動ストリッパーとクリンパー
GTIN (EAN)	4099986536005	
数量	1 ST	