

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- 自動被覆剥きおよびクリンプ対応
- 時間節約および効率的な処理
- 各断面積範囲に容易に調整可能
- ひとつの作業プロセスでの被覆剥離きおよびクリンプ
- 他のメーカーのスリーブや接点の加工により、機械の故 障や欠陥が生じる可能性があります。

一般注文データ

バージョン	Automatic stripper and crimper, 6mm ² , 10mm ²
注文番号	<u>2740900000</u>
種別	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	550 mm	奥行き(インチ)	21.6535 inch
高さ	440 mm	 高さ(インチ)	17.3228 inch
幅	415 mm	 幅(インチ)	16.3386 inch
正味重量	40000 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	淮坳.	
LIOLIO YJ NUVIV NE		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	

PW65メンテナンス - 自動被覆剥き/圧着

被覆剥き範囲	6~10 mm²(オプション で 4 mm²) / AWG 10 ~ 8 (AWG 12 オプショ ン)	ドライブ	電空
パルス時間	約3 s	クリンプ	 台形
フェルール断面積、最大.	10 mm²	フェルール断面積、最小.	6 mm²
クリンプ範囲、最大	10 mm²	クリンプ範囲、最小	6 mm²
クリンプ長さ	8 - 18 mm	消耗品	
圧縮空気接続	5 ~ 5.5 bar	電気的接続	100-240 V / 50/60 Hz /

分類

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- DIN カラーコード他のカラーコード

一般注文データ

種別	H4,0/18D GR	バージョン
注文番号	9019190000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	
種別	H4,0/20D GR	バージョン
注文番号	9019200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190126575	
数量	500 ST	
種別	H4,0/26D GR	バージョン
注文番号	9019210000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, グレー
GTIN (EAN)	4008190002336	
数量	100 ST	

6.0mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード他のカラーコード

-般注文データ

種別	H6,0/20 SW	バージョン
注文番号	0533500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	
種別	H6,0/26 SW	バージョン
	H6,0/26 SW 0565700000	バージョン ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色
	. ,	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード他のカラーコード

一般注文データ

種別	H10,0/22 EB	バージョン
注文番号	0534200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, アイボリー
GTIN (EAN)	4008190033460	
数量	100 ST	
種別	H10,0/28 EB	バージョン
種別 注文番号	H10,0/28 EB 0565800000	パージョン ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, アイボリー

6.0mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ・ ワイドミュラーカラーコード・ DIN カラーコード・ 他のカラーコード

-般注文データ

種別	H6,0/20D GE	バージョン
注文番号	9019220000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	
75 Dil		
種別	H6,0/26D GE	パージョン
種別 注文番号	H6,0/26D GE 9019230000	バージョン ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黄色
	. ,	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード他のカラーコード

-般注文データ

種別	H10,0/22D R	パージョン
注文番号	9019240000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190075385	
数量	100 ST	
種別	H10,0/28D R	バージョン
種別 注文番号	H10,0/28D R 9019250000	バージョン ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 赤色
	. ,	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給DIN カラーコード他のカラーコード

一般注文データ

est mul		
種別	H4,0/18T OR	バージョン
注文番号	9021100000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190061708	
数量	500 ST	
種別	H4,0/20T OR	バージョン
注文番号	9021110000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190035754	
数量	500 ST	
種別	H4,0/26T OR	バージョン
注文番号	9021120000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190092825	
数量	100 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6.0mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード他のカラーコード

-般注文データ

種別	H6,0/20T GN	バージョン
注文番号	9021130000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190111731	
数量	100 ST	
種別	H6,0/26T GN	バージョン
種別 注文番号	H6,0/26T GN 9021140000	バージョン ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 緑色

10mm導体の公称断面積



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ・ワイドミュラーカラーコード・DIN カラーコード・他のカラーコード

-般注文データ

種別	H10,0/22T BR	バージョン
注文番号	9021150000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 茶色
GTIN (EAN)	4008190086886	
数量	100 ST	
TE DI		
種別	H10,0/28T BR	バージョン
種別 注文番号	H10,0/28T BR 9021160000	バージョン ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 茶色



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 自動ストリッピング用
- DIN VDE 0295 準拠細線仕様導体の被覆剥き、CI.5
- 絶縁材の部分的被覆剥きで、絶縁物が配線端に残留
- ・ツール変更は不要
- 適切な断面積を迅速に簡単に設定
- 電気駆動

一般注文データ

種別	AIMESA VRM 3,49	バージョン
注文番号	2007380000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4050118392753	
数量	1 ST	
種別	CA 100 DUO S	バージョン
種別 注文番号	CA 100 DUO S 2912430000	パージョン 自動機器, 自動ストリッパーとクリンパー