

## VT SF 4.5/21 MC NE GN V0


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



スリムフィックスは、省スペース設計のハロゲンフリーケーブルマーカースです。導体取り付け後でも、マーカを取り付けることができます。それらはハロゲンフリー材質から構成され、可燃性等級 V0/V2 に準拠します。SlimFix は、交通技術アプリケーション対応の、認定および認証取得済マーカの種類です。SF ツールを使用すれば、小型マーカでも簡単に設置できます。

利点：

- ハロゲンフリー材質
- 可燃性等級 V0/V2
- 交通技術などのアプリケーションに関する認定および認証取得済マーカです。
- 導線の断面積が 16.0 mm<sup>2</sup>より大きい場合は、ケーブルストラップで固定する必要があります
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカ

## 一般注文データ

バージョン	SlimFix, 導体およびケーブルマーカ, 21 x 7.4 mm, 緑色
注文番号	<a href="#">2741190000</a>
種別	VT SF 4.5/21 MC NE GN V0
GTIN (EAN)	4050118843736
数量	192 items

## VT SF 4.5/21 MC NE GN V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	6.5 mm	奥行き (インチ)	0.2559 inch
高さ	21 mm	高さ (インチ)	0.8268 inch
幅	7.4 mm	幅 (インチ)	0.2913 inch
正味重量	0.81 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.008 kg CO2 eq.

## 一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	7.4 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	色	緑色
ハロゲン	いいえ	基本材質	ポリアミド66
互換性を有するプリンター			

## 導体およびケーブルマーカ

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	6 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	4 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	4.9 mm
導体外径、最小	4.1 mm	接続配線の断面	4 - 6 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**VT SF 4.5/21 MC NE GN V0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

