

HDC MBUS HD 1 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 1, クリップ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 0 |
| 注文番号 | 2748620000 |
| 種別 | HDC MBUS HD 1 F |
| GTIN (EAN) | 4050118890815 |
| 数量 | 1 items |

HDC MBUS HD 1 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 45.9 mm | 奥行き (インチ) | 1.8071 inch |
| 高さ | 16.3 mm | 高さ (インチ) | 0.6417 inch |
| 幅 | 18 mm | 幅 (インチ) | 0.7087 inch |
| 正味重量 | 22 g | | |

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a |

一般データ

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|----------|
| 極数 | 1 | UL 94 可燃性等級 | V-0 |
| プラギング回数 | ≥ 500 | 種別 | メス型 |
| サージ電圧カテゴリー | III | 汚染度 | 3 |
| 基本材質 | ポリカーボネート | シリーズ | ModuPlug |
| 定格電圧 (DIN EN 61984) | 50 V | 定格インパルス電圧 (DIN EN 61984) | 0.8 kV |
| 定格電流 (DIN EN 61984) | 10 A | 必要なプラグインスロット | 0 |

バージョン

| | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 | 被覆剥き長さ、定格接続 | 8 mm |
| 接続方式 | クリンプ接続 | 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 |
| 導体断面、最大 | 2.5 mm ² | 導体断面、最小 | 0.14 mm ² |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |

HDC MBUS HD 1 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

電気モジュール



柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC MEMC 2 FC | バージョン |
| 注文番号 | 2748570000 | データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリップ接続, メス型, 必要な |
| GTIN (EAN) | 4050118890587 | プラグインスロット: 2 |
| 数量 | 2 ST | |

シールドプレート MEMC



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別 | HDC MEMC ADP | バージョン |
| 注文番号 | 2748740000 | Shield bus |
| GTIN (EAN) | 4050118890624 | |
| 数量 | 1 ST | |

クリンプ接点 HD



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG | バージョン |
| 注文番号 | 1651570000 | HDCコネクタ, クリップコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400248 | 導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |

HDC MBUS HD 1 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.14-0.37AU | バージョン |
| 注文番号 | 1651670000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400347 | 導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.5AG | バージョン |
| 注文番号 | 1651580000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400255 | 導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.5AU | バージョン |
| 注文番号 | 1651680000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400354 | 導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AG | バージョン |
| 注文番号 | 1601760000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190158354 | 導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU | バージョン |
| 注文番号 | 1651690000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400361 | 導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM1.5AG | バージョン |
| 注文番号 | 1651600000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400279 | 導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM1.5AU | バージョン |
| 注文番号 | 1651700000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400378 | 導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM2.5AG | バージョン |
| 注文番号 | 1651610000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400286 | 導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | HDC-C-HD-BM2.5AU | バージョン |
| 注文番号 | 1651710000 | HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4008190400385 | 導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金 |
| 数量 | 100 ST | |

HDC MBUS HD 1 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

電気モジュール**柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC MBUS HD 1 M | バージョン |
| 注文番号 | 2748630000 | データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 1, クリップ接続, オス型, 必要なプラグ |
| GTIN (EAN) | 4050118890693 | インスロット: 0 |
| 数量 | 1 ST | |