

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





## 柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

#### 一般注文データ

バージョン	データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 1, クリンプ接続, オ ス型, 必要なプラグインスロット:
注文番号	<u>2748630000</u>
種別	HDC MBUS HD 1 M
GTIN (EAN)	4050118890693
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

_		
	一刀	
<i>1</i> =K	=:::	

認可	CE
ROHS	適合

## 寸法と重量

深さ	46.2 mm	奥行き (インチ)	1.8189 inch
高さ	16.5 mm	 高さ(インチ)	0.6496 inch
幅	18 mm	幅(インチ)	0.7087 inch
正味重量	22.2 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## -般データ

極数	1	UL 94 可燃性等級	V-0
プラギング回数	≥ 500	種別	オス型
サージ電圧カテゴリー	III	 汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート	<u>シ</u> リーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V	 定格インパルス電圧(DIN EN 61984)	0.8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	10 A		

## バージョン

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	被覆剝き長さ、定格接続	8 mm
接続方式	クリンプ接続	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.14 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 7.0	EC000438	ETIM 8.0	EC000438
ETIM 9.0	EC000438	ETIM 10.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-18
ECLASS 11.0	27-44-02-18	ECLASS 12.0	27-44-02-18
ECLASS 13.0	27-44-02-18	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# クセサ

#### 電気モジュール



4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューショ ンに適しており、大量のスペースを節約します。また、 ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しまし

#### 一般注文データ

種別 HDC MEMC 2 MC 注文番号

2748560000

4050118890730

数量

GTIN (EAN)

データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリンプ接続, オス型, 必要な

プラグインスロット: 2

バージョン

#### シールドプレート MEMC



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar®には、効 果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したア クセサリが付属しています。例えば、コーディングシス テム、シールドクランプ、カバープレート、交換シール が挙げられます

## 一般注文データ

種別 HDC MEMC ADP 注文番号 2748740000 GTIN (EAN) 4050118890624

バージョン Shield bus

数量 1 ST

#### クリンプ接点 HD



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気 的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続 は、高気密性および耐食性を有します。



#### 一般注文データ

種別 HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG

1651520000

4008190400194

バージョン HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,

導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金

GTIN (EAN)

注文番号

100 ST

作成日 03.11.2025 02:30:47 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

種別	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	バージョン
注文番号	<u>1651620000</u>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400293	導体断面、最大: 0.37, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.5AG	バージョン
注文番号	1651530000	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400200	導体断面、最大: 0.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	バージョン
注文番号	<u>1601750000</u>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190134280	導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	バージョン
注文番号	<u>1651640000</u>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400316	導体断面、最大: 1, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM1.5AG	バージョン
注文番号	<u>1651550000</u>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400224	導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM1.5AU	バージョン
注文番号	<u>1651650000</u>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400323	導体断面、最大: 1.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM2.5AG	バージョン
注文番号	<u>1651560000</u>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400231	導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
種別	HDC-C-HD-SM2.5AU	バージョン
注文番号	<u>1651660000</u>	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, HD, HDD, HQ, MixMate, オス型,
GTIN (EAN)	4008190400330	導体断面、最大: 2.5, 回転, 銅合金
数量	100 ST	
	_	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 対応

## 電気モジュール



#### 矛畝性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

#### 一般注文データ

種別 HDC MBUS HD 1 F バージョン
注文番号 2748620000 データ使用, 50 V, 10 A, 極数: 1, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN) 4050118890815 インスロット:
数量 1 ST