

## HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## 柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

バージョン	データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリップ接続, オス型, 必要なプラグインスロット: 0
注文番号	<a href="#">2748650000</a>
種別	HDC MBUS HS 8 M
GTIN (EAN)	4050118890716
数量	1 items

## HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	46.2 mm	奥行き (インチ)	1.8189 inch
高さ	16.7 mm	高さ (インチ)	0.6575 inch
幅	18 mm	幅 (インチ)	0.7087 inch
正味重量	27.28 g		

## 温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## 一般データ

極数	8	UL 94 可燃性等級	V-0
プラギング回数	≥ 500	種別	オス型
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	3
基本材質	ポリカーボネート	シリーズ	ModuPlug
定格電圧 (DIN EN 61984)	50 V	定格インパルス電圧 (DIN EN 61984)	0.8 kV
定格電流 (DIN EN 61984)	5 A	必要なプラグインスロット	0

## PE接続データ

接続種別 PE モジュールフレームによる  
ネジ接続

## バージョン

導体接続断面積 AWG、最大	AWG 20	接続方式	クリンプ接続
配線接続断面 AWG、最小	AWG 28	導体断面、最大	0.52 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.09 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

## HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 電気モジュール



## 柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MEMC 2 MC	バージョン
注文番号	<a href="#">2748560000</a>	データモジュール, 50 V, 10 A, 極数: 2, クリップ接続, オス型, 必要な
GTIN (EAN)	4050118890730	プラグインスロット: 2
数量	2 ST	

## シールドプレート MEMC



ヘビーデューティコネクタに加え、RockStar® には、効果的、機能的、安全なシステムケーブル配線に適したアクセサリが付属しています。例えば、コーディングシステム、シールドクランプ、カバープレート、交換シールが挙げられます

## 一般注文データ

種別	HDC MEMC ADP	バージョン
注文番号	<a href="#">2748740000</a>	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
数量	1 ST	

## D-SUB クリップ接点



クリップは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリップ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

種別	HDC C HS SMO.08-0.12 AU	バージョン
注文番号	<a href="#">2748710000</a>	オス型, ゴールド, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890556	
数量	100 ST	

**HDC MBUS HS 8 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**アクセサリ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

種別	HDC C HS SMO.2-0.5 AU	バージョン
注文番号	<a href="#">2748700000</a>	オス型, ゴールド, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118890709	
数量	100 ST	

## HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 電気モジュール



## 柔軟性

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MBUS HS 8 F	バージョン
注文番号	<a href="#">2748640000</a>	データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリップ接続, メス型, 必要なプラグインスロット: 0
GTIN (EAN)	4050118890686	
数量	1 ST	