

**HDC C COAX 75 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

**一般注文データ**

バージョン	メス型, ゴールド
注文番号	<a href="#">2748680000</a>
種別	HDC C COAX 75 F
GTIN (EAN)	4050118890655
数量	10 items

**HDC C COAX 75 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



RoHS 適合

**寸法と重量**

長さ	23 mm	長さ (インチ)	0.9055 inch
正味重量	2.11 g		

**温度**

制限温度	-55 °C ... 135 °C
------	-------------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6c
------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
------	--------------------------------------

**一般データ**

接点直径、オス	4.8 mm	被覆剥き長さ、定格接続	2.5 mm
接続方式	はんだ接続	バージョンインサート	COAX
色	ゴールド	表面仕上	ゴールド
プラギング回数	≥ 500	種別	メス型
基本材質	銅合金	生産方法	回転

**分類**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC C COAX 75 F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**アクセサリ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**電気モジュール****柔軟性**

4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

**一般注文データ**

種別	HDC MCOAX 4 FC	バージョン
注文番号	<a href="#">2748550000</a>	モジュール, 48 V, 1.5 A, 極数: 4, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグ
GTIN (EAN)	4050118890747	インスロット: 1
数量	5 ST	

**CTX / HTG / HTX****同軸コネクタ対応クリンプツール**

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

**一般注文データ**

種別	HTX 188	バージョン
注文番号	<a href="#">9011990000</a>	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4008190026066	
数量	1 ST	