HDC C COAX 75 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気 的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続 は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	メス型, ゴールド	
注文番号	<u>2748680000</u>	
種別	HDC C COAX 75 F	
GTIN (EAN)	4050118890655	
数量	10 items	

カタログステータス / 図面 1

HDC C COAX 75 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

認可	CE
ROHS	適合

寸法と重量

長さ	23 mm	長さ(インチ)	0.9055 inch
正味重量	2.11 a		

温度

制限温度	-55 °C 135 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	6c
場合)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス	4.8 mm	接続方式	はんだ接続
バージョンインサート	COAX	 色	ゴールド
表面仕上	ゴールド	プラギング回数	≥ 500
種別	メス型	基本材質	銅合金
生産方法	回転		

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

カタログステータス / 図面 2

HDC C COAX 75 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電気モジュール



4種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューショ ンに適しており、大量のスペースを節約します。また、 ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しまし

一般注文データ

数量

種別 HDC MCOAX 4 FC 注文番号 2748550000 GTIN (EAN) 4050118890747

5 ST

バージョン モジュール, 48 V, 1.5 A, 極数: 4, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグ

インスロット: 1

CTX / HTG / HTX



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

数量

種別 HTX 188 9011990000 注文番号 4008190026066 GTIN (EAN)

1 ST

バージョン

プレスツール, 接点対応圧着ツール, 六角クリンプ

作成日 15.11.2025 09:27:07 MEZ

3 カタログステータス / 図面