

HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高气密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	オス型, ゴールド
注文番号	2748690000
種別	HDC C COAX 75 M
GTIN (EAN)	4050118890648
数量	10 items

HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

長さ	23 mm	長さ (インチ)	0.9055 inch
正味重量	2.4 g		

温度

制限温度 -55 °C ... 135 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス	4.8 mm	被覆剥き長さ、定格接続	2.5 mm
接続方式	はんだ接続	バージョンインサート	COAX
色	ゴールド	表面仕上	ゴールド
プラグング回数	≥ 500	種別	オス型
基本材質	銅合金	生産方法	回転

分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MCOAX 4 MC	バージョン	
注文番号	2748540000	モジュール, 48 V, 1.5 A, 極数: 4, クリンプ接続, オス型, 必要なプラグ	
GTIN (EAN)	4050118890754	インスロット: 1	
数量	5 ST		

CTX / HTG / HTX



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	HTX 188	バージョン	
注文番号	9011990000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 六角クリンプ	
GTIN (EAN)	4008190026066		
数量	1 ST		