

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高气密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	オス型, ゴールド, 0.08 - 0.12 mm ²
注文番号	2748710000
種別	HDC C HS SM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890556
数量	100 items

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.17 g

温度

制限温度 -55 °C ... 130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

接点直径、オス	1 mm	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 28
被覆剥き長さ、定格接続	4 mm	接続方式	クリンプ接続
バージョンインサート	DSUB	配線接続断面 AWG、最小	AWG 24
導体断面、最大	0.12 mm ²	導体断面、最小	0.08 mm ²
表面仕上	ゴールド	プラグング回数	≥ 500
種別	オス型	基本材質	銅合金
生産方法	回転	接続配線の断面	0.08 - 0.12 mm ²

重要なメモ

製品情報 {Reference (Object) not found: productproduct2924645127791}

分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

Die Einstellungen am Locator zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS BM0.0.2-0.5 AU	7	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-0.12 AU	8	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.80 mm

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MBUS HS 8 F	バージョン	
注文番号	2748640000	データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグイン	
GTIN (EAN)	4050118890686	スロット: 0	
数量	1 ST		

ツール



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

種別	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	バージョン	
注文番号	2592650000	Crimping tool for contacts	
GTIN (EAN)	4050118603774		
数量	1 ST		
種別	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	バージョン	
注文番号	3125010000	Locator for crimping tool	
GTIN (EAN)	4099987279550		
数量	1 ST		

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL HS	バージョン
注文番号	3131280000	
GTIN (EAN)	4099987323819	
数量	1 ST	

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

種別	HDC MGBIT 8 MC	バージョン
注文番号	2748520000	データモジュール, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 極数: 8, クリンプ接続, オス型,
GTIN (EAN)	4050118890761	必要なプラグインロット: 1
数量	1 ST	