

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高气密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

バージョン	メス型, ゴールド, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">2748720000</a>
種別	HDC C HS BM0.2-0.5 AU
GTIN (EAN)	4050118890631
数量	100 items

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

長さ	13.7 mm	長さ (インチ)	0.5394 inch
正味重量	0.22 g		

## 温度

制限温度 -55 °C ... 130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 一般データ

接点直径、オス	1 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 24
被覆剥き長さ、定格接続	4 mm	接続方式	クリンプ接続
バージョンインサート	DSUB	配線接続断面 AWG、最小	AWG 20
導体断面、最大	0.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.2 mm <sup>2</sup>
表面仕上	ゴールド	プラグング回数	≥ 200
種別	メス型	基本材質	銅合金
シリーズ	ModuPlug	生産方法	回転
接続配線の断面	0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>	接点の材質	銅合金

## 重要なメモ

製品情報 {Reference (Object) not found: productproduct2924645127791}

## 分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Einstellungen am Locator zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS BM0.02-0.5 AU	7	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-12 AU	8	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 電気モジュール



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MGBIT 8 FC	バージョン
注文番号	<a href="#">2748530000</a>	データモジュール, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 極数: 8, クリンプ接続, メス型,
GTIN (EAN)	4050118890839	必要なプラグインロット: 1
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HS 8 F	バージョン
注文番号	<a href="#">2748640000</a>	データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグイ
GTIN (EAN)	4050118890686	ンスロット: 0
数量	1 ST	

## ツール



現場でのデータ配線を柔軟に行うための包括的なポートフォリオ：専用工具から Cat5 D コード化および Cat6 X コード化コネクタ、堅牢なシールドスリーブまで。これらのコンポーネントは、信頼性の高いフィールド組立済みデータ接続を有効化し、業界別応用、迅速な設置、最大限の柔軟性に最適です。

## 一般注文データ

種別	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	<a href="#">2592680000</a>	圧着ツール用ロケータ
GTIN (EAN)	4050118603781	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	<a href="#">2592650000</a>	接点对応圧着ツール
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

## 一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL HS	バージョン
注文番号	<a href="#">3131280000</a>	
GTIN (EAN)	4099987323819	
数量	1 ST	