

## HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

## 一般注文データ

バージョン	メス型, ゴールド, 0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">2748730000</a>
種別	HDC C HS BM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890549
数量	100 items

## HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 0.18 g

## 温度

制限温度 -55 °C ... 130 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## 一般データ

接点直径、オス	1 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 28
被覆剥き長さ、定格接続	4 mm	接続方式	クリンプ接続
バージョンインサート	DSUB	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 24
導体断面、最大	0.12 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.08 mm <sup>2</sup>
表面仕上	ゴールド	プラグング回数	≥ 500
種別	メス型	基本材質	銅合金
生産方法	回転	接続配線の断面	0.08 - 0.12 mm <sup>2</sup>

## 重要なメモ

製品情報 コンタクトを圧着するには、HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 (2592650000) および位置決め治具 HDC MBUS CL X/D 0.09/0.5 (3125010000) が必要です。

## 分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Einstellungen am Locator zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS BM0.0.2-0.5 AU	7	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-0.12 AU	8	AWG 24	0.70 mm
		AWG 20	0.80 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 28	0.65 mm
		AWG 26	0.80 mm

## HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 電気モジュール



## 柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

## 一般注文データ

種別	HDC MGBIT 8 FC	バージョン
注文番号	<a href="#">2748530000</a>	データモジュール, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 極数: 8, クリンプ接続, メス型,
GTIN (EAN)	4050118890839	必要なプラグインロット: 1
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS HS 8 F	バージョン
注文番号	<a href="#">2748640000</a>	データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグイ
GTIN (EAN)	4050118890686	ンスロット: 0
数量	1 ST	

## ツール



現場でのデータ配線を柔軟に行うための包括的なポートフォリオ：専用工具から Cat5 D コード化および Cat6 X コード化コネクタ、堅牢なシールドスリーブまで。これらのコンポーネントは、信頼性の高いフィールド組立済みデータ接続を有効化し、業界別応用、迅速な設置、最大限の柔軟性に最適です。

## 一般注文データ

種別	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	バージョン
注文番号	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	
種別	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	バージョン
注文番号	<a href="#">3125010000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4099987279550	
数量	1 ST	

## HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

## 一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL HS	バージョン
注文番号	<a href="#">3131280000</a>	
GTIN (EAN)	4099987323819	
数量	1 ST	