

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高气密性および耐食性を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | メス型, ゴールド, 0.08 - 0.12 mm ² |
| 注文番号 | 2748730000 |
| 種別 | HDC C HS BM0.08-0.12 AU |
| GTIN (EAN) | 4050118890549 |
| 数量 | 100 items |

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.18 g

温度

制限温度 -55 °C ... 130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

一般データ

| | | | |
|-------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 接点直径、オス | 1 mm | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 28 |
| 被覆剥き長さ、定格接続 | 4 mm | 接続方式 | クリンプ接続 |
| バージョンインサート | DSUB | 配線接続断面積 AWG、最小 | AWG 24 |
| 導体断面、最大 | 0.12 mm ² | 導体断面、最小 | 0.08 mm ² |
| 表面仕上 | ゴールド | プラグング回数 | ≥ 500 |
| 種別 | メス型 | 基本材質 | 銅合金 |
| 生産方法 | 回転 | 接続配線の断面 | 0.08 - 0.12 mm ² |

重要なメモ

製品情報 コンタクトを圧着するには、HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 (2592650000) および位置決め治具 HDC MBUS CL X/D 0.09/0.5 (3125010000) が必要です。

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

| Die Einstellungen am Locator zum crimpen | | | |
|--|------------------|-----------|--------------|
| crimp contact type | locator Position | wire size | tool setting |
| HDC C HS BM0.08-0.12 AU | 7 | AWG 24 | 0.70 mm |
| | | AWG 20 | 0.80 mm |
| HDC C HS BM0.02-0.5 AU | 7 | AWG 28 | 0.65 mm |
| | | AWG 26 | 0.70 mm |
| HDC C HS SM0.08-0.12 AU | 8 | AWG 24 | 0.70 mm |
| | | AWG 20 | 0.80 mm |
| HDC C HS SM0.2-0.5 AU | 8 | AWG 28 | 0.65 mm |
| | | AWG 26 | 0.80 mm |

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

電気モジュール



柔軟性

4 種のモジュールサイズは、個別のプラグソリューションに適しており、大量のスペースを節約します。また、ピッチを小さくすることで、形状の最適化も実現しました。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | HDC MGBIT 8 FC | バージョン |
| 注文番号 | 2748530000 | データモジュール, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 極数: 8, クリンプ接続, メス型, |
| GTIN (EAN) | 4050118890839 | 必要なプラグインロット: 1 |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC MBUS HS 8 F | バージョン |
| 注文番号 | 2748640000 | データ使用, 50 V, 5 A, 極数: 8, クリンプ接続, メス型, 必要なプラグイ |
| GTIN (EAN) | 4050118890686 | ンスロット: 0 |
| 数量 | 1 ST | |

ツール



コンパクト性

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル (10 ギガビット) をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別 | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 | バージョン |
| 注文番号 | 2592650000 | Crimping tool for contacts |
| GTIN (EAN) | 4050118603774 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HDC MBUS CL X/D0.09/0.5 | バージョン |
| 注文番号 | 3125010000 | Locator for crimping tool |
| GTIN (EAN) | 4099987279550 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC C HS BM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別 | REMOVAL TOOL HS | バージョン |
| 注文番号 | 3131280000 | |
| GTIN (EAN) | 4099987323819 | |
| 数量 | 1 ST | |