

## BIT E6,3 0,8X4,0X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



DIN 3126 準拠の 1/4" 六角ドライバー、機器直接接続対応形状  
スロットヘッドビット DIN 5264、1/4" ドライブ、E6.3  
DIN 3126

## 一般注文データ

バージョン	ドライバーインサート, 刃幅 (B): 4 mm, ブレード長: 70 mm, 刃厚み (A): 0.8 mm
注文番号	<a href="#">2748930000</a>
種別	BIT E6,3 0,8X4,0X70
GTIN (EAN)	4050118894806
数量	5 items

## BIT E6,3 0,8X4,0X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

幅 70 mm 幅 (インチ) 2.7559 inch  
正味重量 9 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明 すり割り刃付きビット0.4  
x 2.5 x 70

## ねじ締めツール

刃幅 (B) 4 mm 刃厚み (A) 0.8 mm  
フォーム E 6.3 DIN 3126, マイナス ブレード長 70 mm

## 分類

ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864  
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-04  
ECLASS 15.0 21-04-42-04