BIT E6,3 PZ2X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





DIN 3126 準拠の 1/4" 六角ドライバー、機器直接接続対応形状 E6.3 プラス溝ビット、ポジドライブ製 PZ/DIN 5262、1/4" ドライバー、E 6.3 DIN 3126 準拠

一般注文データ

バージョン	ドライバーインサート, 刃幅 (B): 2 mm, ブレード 長: 70 mm, 刃厚み (A): 2 mm, 刃寸法、プラス溝: 2
注文番号	<u>2748970000</u>
種別	BIT E6,3 PZ2X70
GTIN (EAN)	4050118895162
数量	5 items

カタログステータス / 図面 1

BIT E6,3 PZ2X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
D 0110	** A			
ROHS	適合			
寸法と重量				
ı -		I= / ~)		
幅	70 mm	幅(インチ)	2.7559 inch	
正味重量	15 g			
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC		9.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
	5. TWE/O E NE/C \$ 50 VI TO NO E	5-10 C 17-5 C 10		
技術データ				
項目説明	プラス付きビット、ポジド			
	ライブeサイズ2			
ねじ締めツール		'	,	
刃幅 (B)	2 mm	刃厚み (A)	2 mm	
フォーム	E 6.3 DIN 3126, ポジドラ イブ	サイズ	2	
ブレード長	70 mm		2	
7J AR				
ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115	
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864	
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90	
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-03	
ECLASS 12.0	21-04-42-03	ECLASS 13.0	21-04-42-03	
ECLASS 14.0	21-04-42-03	ECLASS 15.0	21-04-42-03	

カタログステータス / 図面 2