BIT E6,3 PH2X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





DIN 3126 準拠の 1/4" 六角ドライバー、機器直接接続対応形状

プラス溝ビットは、フィリップス用埋め込み型種別 PH/ DIN 5260。1/4" ドライブ、E6.3 DIN 3126

一般注文データ

バージョン	ドライバーインサート, 刃幅 (B): 2 mm, ブレード 長: 70 mm, 刃厚み (A): 2 mm, 刃寸法、プラス溝: 2
注文番号	<u>2748990000</u>
種別	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
数量	5 items

カタログステータス / 図面 1

BIT E6,3 PH2X70



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
Pollo	\ * ^				
ROHS		適合			
寸法と重量					
	"				
 幅	70 mm	幅(インチ)	2.7559 inch		
正味重量	14 g				
環境製品コンプライアン	z		'		
	Market and the second				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
技術データ					
項目説明	プラス付きビット、フィ リップサイズ2	プラス付きビット、フィ リップサイズ2			
ねじ締めツール					
四幅 (D)	0	刀(5.7.7.4.)			
<u> 刃幅 (B)</u>	2 mm E 6.3 DIN 3126, プラス	_ <u> </u>	2 mm		
<u>フォーム</u> ブレード長	70 mm	_ <u>サイズ</u> 刃寸法、プラス溝	2 2		
	70	73 3744 7 7 7 7 7 7 7 7			
分類 ————————————————————————————————————					
ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115		
ETIM 8.0	EC002115 EC003864	ETIM 9.0	EC002115 EC003864		
ETIM 10.0	EC003864 EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90		
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 9.1	21-04-04-90		
ECLASS 10.0	21-04-42-03	ECLASS 11.0	21-04-42-03		
ECLASS 14.0	21-04-42-03	ECLASS 15.0	21-04-42-03		

カタログステータス / 図面 2