

BIT E6,3 PH2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



DIN 3126 準拠の 1/4" 六角ドライバー、機器直接接続対応形状
プラス溝ビットは、フィリップス用埋め込み型種別 PH/
DIN 5260。1/4" ドライブ、E6.3 DIN 3126

一般注文データ

バージョン	ドライバーアイナサート, 刃幅 (B): 2 mm, ブレード長: 70 mm, 刃厚み (A): 2 mm, 刃寸法、プラス溝: 2
注文番号	2748990000
種別	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
数量	5 items

BIT E6,3 PH2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

幅	70 mm	幅 (インチ)	2.7559 inch
正味重量	14 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラス付きビット、フィリップサイズ2
------	--------------------

ねじ締めツール

刃幅 (B)	2 mm	刃厚み (A)	2 mm
フォーム	E 6.3 DIN 3126, プラス	サイズ	2
ブレード長	70 mm	刃寸法、プラス溝	2

分類

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		