

SDS 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.6 mm |
| 注文番号 | 2749340000 |
| 種別 | SDS 0.6X3.5X100 |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 |
| 数量 | 1 items |

SDS 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|----|--------|----------|-------------|
| 長さ | 205 mm | 長さ (インチ) | 8.0709 inch |
| 直径 | 3.5 mm | 正味重量 | 37.84 g |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

技術データ

| | | | |
|------|-------------------------|-------|-------|
| 項目説明 | スロットビット付きねじ回し、0.6 x 3.5 | バージョン | ストレート |
|------|-------------------------|-------|-------|

ねじ締めツール

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 刃幅 (B) | 3.5 mm | 刃厚み (A) | 0.6 mm |
| フォーム | マイナス | ブレード長 | 100 mm |
| ブレードの種類 | A | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |