

SDS 0.8X4.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 4.5 mm, ブレード長: 125 mm, 刃厚み (A): 0.8 mm
注文番号	2749370000
種別	SDS 0.8X4.5X125
GTIN (EAN)	4050118895599
数量	1 items

SDS 0.8X4.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	248 mm	幅 (インチ)	9.7638 inch
長さ	230 mm	長さ (インチ)	9.0551 inch
直径	4.5 mm	正味重量	43.12 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

技術データ

項目説明	スロットビット付きねじ回し、0.8 x 4.5	バージョン	ストレート
------	-------------------------	-------	-------

ねじ締めツール

刃幅 (B)	4.5 mm	刃厚み (A)	0.8 mm
フォーム	マイナス	ブレード長	125 mm
ブレードの種類	A		

分類

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		