SDIS SLIM 1.0X5.5X125



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全 硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

バージョン取付けツール, 刃幅 (B): 5.5 mm, ブレード長: 125 mm, 刃厚み (A): 1 mm注文番号2749630000種別SDIS SLIM 1.0X5.5X125GTIN (EAN)4050118896374数量1 items		
種別 SDIS SLIM 1.0X5.5X125 GTIN (EAN) 4050118896374	バージョン	
GTIN (EAN) 4050118896374	注文番号	<u>2749630000</u>
· · ·	種別	SDIS SLIM 1.0X5.5X125
数量 1 items	GTIN (EAN)	4050118896374
	数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

SDIS SLIM 1.0X5.5X125



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量					
長さ	240 mm	長さ (インチ)	9.4488 inch		
直径	5.5 mm	正味重量 	80 g		
環境製品コンプライアン	' ス				
RoHS 対応状況	影響なし	影響なし			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
技術データ					
	<u>'</u>				
項目説明	VDE絶縁ドライバー (すり割りブレード 1.0x5.5x125), SlimLine	バージョン	ストレート		
ねじ締めツール					
刃幅 (B)	5.5 mm	刃厚み (A)	1 mm		
フォーム	マイナス	ブレード長	125 mm		
分類					
ETIM 6.0	EC000158	ETIM 7.0	EC000158		
ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158		
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 9.0	21-04-04-07		
ECLASS 9.1	21-04-04-07	ECLASS 10.0	21-04-04-07		
ECLASS 11.0	21-04-04	ECLASS 12.0	21-04-04-07		
ECLASS 13.0	21-04-04	ECLASS 14.0	21-04-04-07		
ECLASS 15.0	21-04-04-07				

カタログステータス / 図面 2