

SDIK SLIM PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | スクリュードライバー、刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2 |
| 注文番号 | 2749660000 |
| 種別 | SDIK SLIM PH2 X 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118896404 |
| 数量 | 1 items |

SDIK SLIM PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

| | | | |
|------|---------|---------|-------------|
| 幅 | 215 mm | 幅 (インチ) | 8.4645 inch |
| 正味重量 | 78.32 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

技術データ

| | | | |
|------|-------------------------------------|-------|-------|
| 項目説明 | VDE絶縁プラスドライバ、フィリップサイズ2, SlimLine | バージョン | ストレート |
|------|-------------------------------------|-------|-------|

ねじ締めツール

| | | | |
|----------|------|-------|---------|
| 刃幅 (B) | 2 mm | フォーム | プラス, 丸型 |
| サイズ | 2 | ブレード長 | 100 mm |
| 刃寸法、プラス溝 | 2 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |