

## SDIK SLIM PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー、刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
注文番号	<a href="#">2749680000</a>
種別	SDIK SLIM PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118896428
数量	1 items

## SDIK SLIM PZ2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

幅	218 mm	幅 (インチ)	8.5827 inch
正味重量	88 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	VDE絶縁プラスねじ回し、ポジドライブサイズ2, SlimLine	バージョン	ストレート
------	-----------------------------------	-------	-------

## ねじ締めツール

刃幅 (B)	2 mm	フォーム	ポジドライブ, 丸型
サイズ	2	ブレード長	100 mm
刃寸法、プラス溝	2		

## 分類

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		