

SDIS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE 絶縁マイナススクロッドドライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

バージョン	スクロッドドライバー、刃幅 (B): 2.5 mm、ブレード長: 75 mm、刃厚み (A): 0.4 mm
注文番号	2749790000
種別	SDIS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118896534
数量	1 items

SDIS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

長さ	180 mm	長さ (インチ)	7.0866 inch
直径	2.5 mm	正味重量	32 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	VDE絶縁ドライバー (すり割りブレード 0.4x2.5x75)	バージョン	ストレート
------	--	-------	-------

ねじ締めツール

刃幅 (B)	2.5 mm	刃厚み (A)	0.4 mm
フォーム	マイナス	ブレード長	75 mm
ブレードの種類	A		

分類

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		