

## SDIS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN  
7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー、刃幅 (B): 4 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚み (A): 0.8 mm
注文番号	<a href="#">2749820000</a>
種別	SDIS 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4050118897029
数量	1 items

## SDIS 0.8X4.0X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

長さ	205 mm	長さ (インチ)	8.0709 inch
直径	4 mm	正味重量	39.6 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## 技術データ

項目説明	VDE絶縁ドライバー (すり割りブレード 0.8x4.0x100)	バージョン	ストレート
------	---	-------	-------

## ねじ締めツール

刃幅 (B)	4 mm	刃厚み (A)	0.8 mm
フォーム	マイナス	ブレード長	100 mm
ブレードの種類	B		

## 分類

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		