

SDIS 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | スクリュードライバー、刃幅 (B): 5.5 mm、ブレード長: 125 mm、刃厚み (A): 1 mm |
| 注文番号 | 2749850000 |
| 種別 | SDIS 1.0X5.5X125 |
| GTIN (EAN) | 4050118897050 |
| 数量 | 1 items |

SDIS 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|----|--------|----------|-------------|
| 長さ | 240 mm | 長さ (インチ) | 9.4488 inch |
| 直径 | 5.5 mm | 正味重量 | 82.72 g |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |

技術データ

| | | | |
|------|---|-------|-------|
| 項目説明 | VDE絶縁ドライバー (すり割りブレード 1.0x5.5x125) | バージョン | ストレート |
|------|---|-------|-------|

ねじ締めツール

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 刃幅 (B) | 5.5 mm | 刃厚み (A) | 1 mm |
| フォーム | マイナス | ブレード長 | 125 mm |
| ブレードの種類 | B | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ETIM 10.0 | EC000158 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-07 | | |