

**SDIK PH2 X 100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1000V

IEC 60900

VDE 絶縁性プラススクリュードライバー、フィリップ  
製スクリュー対応、SDIK PH DIN 7438、ISO 8764/2-  
PH、ISO 8764-PH へ出力、ソフトフィニッシュグリップ

**一般注文データ**

バージョン	スクリュードライバー、刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
注文番号	<a href="#">2749900000</a>
種別	SDIK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897203
数量	1 items

## SDIK PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

幅	220 mm	幅 (インチ)	8.6614 inch
正味重量	95 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	VDE絶縁プラスドライバ、 フィリップサイズ2	バージョン	ストレート
------	----------------------------	-------	-------

## ねじ締めツール

刃幅 (B)	2 mm	フォーム	Philips, 丸型
サイズ	2	ブレード長	100 mm
刃寸法、プラス溝	2		

## 分類

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		