

SDIK PZ1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



△ 1000V
△ IEC 60900

VDE 絶縁性プラススクリュードライバー種別、ポジドライバ製 SDIK PZ DIN 7438、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764-PZへの出力、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー、刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1
注文番号	2749920000
種別	SDIK PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897227
数量	1 items

SDIK PZ1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

幅	185 mm	幅 (インチ)	7.2835 inch
正味重量	46 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	VDE絶縁プラスねじ回し、 ボジドライブサイズ1	バージョン	ストレート
------	-----------------------------	-------	-------

ねじ締めツール

刃幅 (B)	1 mm	フォーム	ボジドライブ, 丸型
サイズ	1	ブレード長	80 mm
刃寸法、プラス溝	1		

分類

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		