



VDE 絶縁性プラススクレードライバー種別、ポジドライブ製 SDIK PZ DIN 7438、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764-PZ への出力、ソフトフィニッシュグリップ

#### 一般注文データ

バージョン	スクレードライバー, 刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1
注文番号	<a href="#">2749920000</a>
種別	SDIK PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897227
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

幅	185 mm	幅 (インチ)	7.2835 inch
正味重量	46 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	VDE絶縁プラスねじ回し、 ポジドライブサイズ1	バージョン	ストレート
------	-----------------------------	-------	-------

## ねじ締めツール

刃幅 (B)	1 mm	フォーム	ポジドライブ, 丸型
サイズ	1	ブレード長	80 mm
刃寸法、プラス溝	1		

## 分類

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		