



VDE 絶縁性プラススクロッドドライバー種別、ポジド
ライプ製 SDIK PZ DIN 7438、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764-
PZ への出力、ソフトフィニッシュグリッ

一般注文データ

バージョン	スクロッドドライバー, 刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
注文番号	2749930000
種別	SDIK PZ2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897234
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



寸法と重量

幅	215 mm	幅 (インチ)	8.4645 inch
正味重量	82.72 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

技術データ

項目説明	VDE絶縁プラスねじ回し、 ポジドリブサイズ2	バージョン	ストレート
------	----------------------------	-------	-------

ねじ締めツール

刃幅 (B)	2 mm	フォーム	ポジドライブ, 丸型
サイズ	2	ブレード長	100 mm
刃寸法、プラス溝	2		

分類

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		