# データシート

### **SDIPM PH1 X 80**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全 硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

#### 一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃 厚み (A): 1
注文番号	<u>2749960000</u>
種別	SDIPM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897265
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

### **SDIPM PH1 X 80**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

#### 承認

MAMID承認件数



寸	法	ح	重	量

幅	185 mm	幅(インチ)	7.2835 inch
正味重量	40.48 g		

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

## 技術データ

項目説明	SlimLine, VDE絶縁プラス	バージョン	ストレート
	ドライバ、フィリップサイ		
	7 1		

### ねじ締めツール

刃幅 (B)	1 mm	フォーム	プラス, Philips, 丸型
サイズ	1	 ブレード長	80 mm

#### 分類

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

カタログステータス / 図面 2