

## SDIPM PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー、刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1
注文番号	<a href="#">2749960000</a>
種別	SDIPM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897265
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



## 寸法と重量

幅	185 mm	幅 (インチ)	7.2835 inch
正味重量	40.48 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	SlimLine, VDE絶縁プラス ドライバ、フィリップサイ ズ1	バージョン	ストレート
------	--	-------	-------

## ねじ締めツール

刃幅 (B)	1 mm	フォーム	プラス, Philips, 丸型
サイズ	1	ブレード長	80 mm
刃寸法、プラス溝	1		

## 分類

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		