SDIPM PH2 X 100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900.各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全 硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

一般注文データ

バージョン	スクリュードライバー, 刃幅 (B): 2 mm, 100 mm, 刃厚み (A): 2
注文番号	<u>2749970000</u>
種別	SDIPM PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897272
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

SDIPM PH2 X 100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



幅	215 mm	幅(インチ)	8.4645 inch
正味重量	81.84 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
TLACIT SVIIC	0.1Wt/0を超える3V11Cは占まれているとん

技術データ

項目説明	VDE絶縁プラスドライバ、	バージョン	ストレート
	フィリップサイズ2		

ねじ締めツール

刃幅 (B)	2 mm	フォーム	プラス, Philips, 丸型
サイズ	2	 ブレード長	100 mm
	2		

分類

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 9.0	21-04-04-06
ECLASS 9.1	21-04-04-06	ECLASS 10.0	21-04-04-06
ECLASS 11.0	21-04-04-06	ECLASS 12.0	21-04-04-06
ECLASS 13.0	21-04-04-06	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

カタログステータス / 図面 2