

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



丸刃の付いたマイナススクレールドライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

バージョン	スクレールドライバー、刃幅 (B): 1.5 mm、ブレード長: 40 mm、刃厚み (A): 0.3 mm
注文番号	2750060000
種別	SD EL 0.3X1.5X40 PICO
GTIN (EAN)	4050118897548
数量	1 items

SD EL 0.3X1.5X40 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

長さ	140 mm	長さ (インチ)	5.5118 inch
直径	1.5 mm	正味重量	10.56 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン	ストレート
-------	-------

ねじ締めツール

刃幅 (B)	1.5 mm	刃厚み (A)	0.3 mm
フォーム	マイナス	ブレード長	40 mm

分類

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		