

## SD EL 0.5X3.0X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



丸刃の付いたマイナススクレュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

バージョン	スクレュードライバー, 刃幅 (B): 3 mm, ブレード長: 75 mm, 刃厚み (A): 0.5 mm
注文番号	<a href="#">2750090000</a>
種別	SD EL 0.5X3.0X75 PICO
GTIN (EAN)	4050118897579
数量	1 items

## SD EL 0.5X3.0X75 PICO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

長さ	175 mm	長さ (インチ)	6.8898 inch
直径	3 mm	正味重量	13.2 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	スロットビット付きねじ回し、0.5 x 3	バージョン	ストレート
------	-----------------------	-------	-------

## ねじ締めツール

刃幅 (B)	3 mm	刃厚み (A)	0.5 mm
フォーム	マイナス	ブレード長	75 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		