

## KCMA-18-200-1A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ, 図に類似



## 後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 200 A, 二次電流、最大: 1 A, ロード: 1.5 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2753020000</a>
種別	KCMA-18-200-1A-1.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896916
数量	1 items
メーカー	MBS AG

## KCMA-18-200-1A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	59 mm	奥行き (インチ)	2.3228 inch
高さ	80.1 mm	高さ (インチ)	3.1535 inch
幅	49 mm	幅 (インチ)	1.9291 inch
正味重量	345 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -5 °C...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術プロパティ

ケーブル長 2.5 m 保護度合い IP20  
公称周波数 50 Hz

## 通電導体の寸法

導体種別 絶縁導線のみ 丸型コネクタ 18.50 mm  
設置場所 屋内使用

## 電気属性

公差等級 1 二次電流 0...1 A  
ロード 1.5 VA 一次電流 200 A

## 絶縁協調

公差等級 1

## 分類

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048  
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02  
ECLASS 15.0 27-21-09-02

**KCMA-18-200-1A-1.5VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

