

KCMA-18-250-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ, 図に類似



後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 一次電流: 250 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 1 VA, 公差等級: 0.5, スプリットコア式変流器 |
| 注文番号 | 2753050000 |
| 種別 | KCMA-18-250-5A-1VA-0.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118896299 |
| 数量 | 1 items |
| メーカー | MBS AG |

KCMA-18-250-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 59 mm | 奥行き (インチ) | 2.3228 inch |
| 高さ | 80.1 mm | 高さ (インチ) | 3.1535 inch |
| 幅 | 49 mm | 幅 (インチ) | 1.9291 inch |
| 正味重量 | 316 g | | |

温度

保管温度 動作温度 -5 °C...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

ケーブル長 0.5 m 保護度合い IP20
公称周波数 50 Hz

通電導体の寸法

導体種別 絶縁導線のみ 丸型コネクタ 18.50 mm
設置場所 屋内使用

電気属性

公差等級 0,5 二次電流 0...5 A
ロード 1 VA 一次電流 250 A

絶縁協調

公差等級 0,5

分類

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02

KCMA-18-250-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

