

KCMA-28-300-5A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ, 図に類似



後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

バージョン	一次電流: 300 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 1.5 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	2753120000
種別	KCMA-28-300-5A-1.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896831
数量	1 items
メーカー	MBS AG

KCMA-28-300-5A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	59 mm	奥行き (インチ)	2.3228 inch
高さ	79.5 mm	高さ (インチ)	3.1299 inch
幅	49 mm	幅 (インチ)	1.9291 inch
正味重量	243 g		

温度

保管温度 動作温度 -5 °C...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

ケーブル長 0.5 m 保護度合い IP20
公称周波数 50 Hz

通電導体の寸法

導体種別 絶縁導線のみ 丸型コネクタ 27.00 mm
設置場所 屋内使用

電気属性

公差等級 1 二次電流 0...5 A
ロード 1.5 VA 一次電流 300 A

絶縁協調

公差等級 1

分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-28-300-5A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

