

KCMA-28-300-5A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ, 図に類似



後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| バージョン | 一次電流: 300 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 1.5 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器 |
| 注文番号 | 2753120000 |
| 種別 | KCMA-28-300-5A-1.5VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896831 |
| 数量 | 1 items |
| メーカー | MBS AG |

KCMA-28-300-5A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 59 mm | 奥行き (インチ) | 2.3228 inch |
| 高さ | 79.5 mm | 高さ (インチ) | 3.1299 inch |
| 幅 | 49 mm | 幅 (インチ) | 1.9291 inch |
| 正味重量 | 243 g | | |

温度

保管温度 動作温度 -5 °C...50 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術プロパティ

| | | | |
|-------|-------|-------|------|
| ケーブル長 | 0.5 m | 保護度合い | IP20 |
| 公称周波数 | 50 Hz | | |

通電導体の寸法

| | | | |
|------|--------|--------|----------|
| 導体種別 | 絶縁導線のみ | 丸型コネクタ | 27.00 mm |
| 設置場所 | 屋内使用 | | |

電気属性

| | | | |
|------|--------|------|---------|
| 公差等級 | 1 | 二次電流 | 0...5 A |
| ロード | 1.5 VA | 一次電流 | 300 A |

絶縁協調

公差等級 1

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

KCMA-28-300-5A-1.5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

