KCMA-28-400-5A-2.5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ, 図に類似





後付け用変流器

- :特長
- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

一般注文データ

一次電流: 400 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 2.5 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
<u>2753130000</u>
KCMA-28-400-5A-2.5VA-1
4050118896275
1 items
MBS AG

カタログステータス / 図面 1

KCMA-28-400-5A-2.5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
・・・・ 寸法と重量			
1 位 三里			
深さ	59 mm	奥行き(インチ)	2.3228 inch
高さ	79.5 mm	 高さ(インチ)	3.1299 inch
幅	49 mm	幅(インチ)	1.9291 inch
E味重量	261 g		
温度			,
保管温度		動作温度	-5 °C50 °C
環境製品コンプライアンス			
	淮伽 /名 [合七)」)		
RoHS 対応状況 REACH SVHC	<u>準拠 (免除なし)</u> 0.1wt%を超えるSVH	Cけ今まれていません	
	0.1Wt70で旭んの3V口	いな口 み10 くいみ ピル	
技術プロパティ			
ケーブル長	0.5 m	保護度合い	IP20
公称周波数	50 Hz		
通電導体の寸法			
導体種別	44.得道伯の7.	1 TU 7 2 A A	27.00
等体性剂	絶縁導線のみ 屋内使用	丸型コネクタ	27.00 mm
过且场川	<u> </u>		
電気属性			
	1	二次電流	05 A
ロード	2.5 VA		400 A
—————————————————————————————————————			
公差等級	1		
	ı		
分類 			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
TIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

カタログステータス / 図面 2



KCMA-28-400-5A-2.5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



