

## KCMA-28-500-5A-3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ, 図に類似



## 後付け用変流器

：特長

- 特に手の届きにくい場所での使用に最適
- 主要導体のカット不要
- 追加ツールなしで変流器を展開

## 一般注文データ

バージョン	一次電流: 500 A, 二次電流、最大: 5 A, ロード: 3 VA, 公差等級: 1, スプリットコア式変流器
注文番号	<a href="#">2753140000</a>
種別	KCMA-28-500-5A-3VA-1
GTIN (EAN)	4050118896824
数量	1 items
メーカー	MBS AG

## KCMA-28-500-5A-3VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	59 mm	奥行き (インチ)	2.3228 inch
高さ	79.5 mm	高さ (インチ)	3.1299 inch
幅	49 mm	幅 (インチ)	1.9291 inch
正味重量	666.16 g		

## 温度

保管温度 動作温度 -5 °C...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術プロパティ

ケーブル長	0.5 m	保護度合い	IP20
公称周波数	50 Hz		

## 通電導体の寸法

導体種別	絶縁導線のみ	丸型コネクタ	27.00 mm
設置場所	屋内使用		

## 電気属性

公差等級	1	二次電流	0...5 A
ロード	3 VA	一次電流	500 A

## 絶縁協調

公差等級 1

## 分類

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-28-500-5A-3VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

